




Hydrostatický ponorný tlakoměr

SUBMERSIBLE 0,6BAR 15M PUR CABLE



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1				
Měřicí rozsah	0...0,6 bar	0...600 mbar	0...8,7 psi	0...240,9 inH ₂ O	0...60 kPa

Oblast nasazení

Provedení	s kapilární trubicí pro vyrovnání tlaku		
Aplikace	pro průmyslové nasazení		
Média	Kapalná média		
Teplota média [°C]	-10...50		
Min. destrukční tlak	4,8 bar	70 psi	480 kPa
Odolnost proti tlaku	4 bar	58 psi	400 kPa
Druh tlaku	relativní tlak		

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Měřicí princip	hydrostatický

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1
------------------------	------------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	analogový signál
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	4...20
Maximální zátěž [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)
Ochrana proti zkratu	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	0...0,6 bar	0...600 mbar	0...8,7 psi	0...240,9 inH ₂ O	0...60 kPa
---------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------

Přesnost / odchylky

Opakovací přesnost [% rozpětí]	< 0,1; (při teplotních výchylných < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí]	< 0,5 (BFSL) / 1; (včetně chyb linearity, nulového bodu a pnutí (nastavení mezního bodu))
Odchylka linearity [% rozpětí]	< 0,2 (BFSL)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí]	< 0,2; (za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu	< ± 0,2; (0...50 °C)



Hydrostatický ponorný tlakoměr

SUBMERSIBLE 0,6BAR 15M PUR CABLE

[% rozpětí / 10 K]	
Teplotní koeficient rozpětí	< ± 0,2; (0...50 °C)
[% rozpětí / 10 K]	

Okolní podmínky	
Okolní teplota	°C
Skladovací teplota	°C
Krytí	IP 68

Schválení / zkoušky	
MTTF	[let]
Směrnice pro tlaková zařízení	Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání


Mechanická data	
Hmotnost	[g]
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PA

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PUR, Ø 7,5 mm; Izolace jádra:, PVC

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
GY =	šedá
WH =	bílá