



Licence pro provoz moneo ve virtualizačních prostředích

moneo vAppliance License



Oblast nasazení	
Aplikace	Virtuální zařízení pro provozování softwaru moneo ve stávající IT infrastruktuře
	předinstalovaný software moneo
	vč. systému řízení údržby zařízení
Konfigurace	Integrace souboru .OVF do virtualizačního prostředí a následná konfigurace v AMS (systém pro správu zařízení)
Kompatibilita	VMware vSphere 7.0 nebo novější verze
	Microsoft Hyper-V 2019 nebo novější verze
Připojení	rozhraní pro senzorové a IT sítě
Údržba a podpora	vč. údržby a podpory až do konce následujícího roku
Software / programování	
Jazyk	anglicky
Nosič dat	download

**Licence pro provoz moneo ve virtualizačních prostředích**

moneo vAppliance License

Typ licence	jediná licence
Licenční třída	plná verze

Systémové předpoklady

Min. CPU cyklus	1,8 GHz
Min. počet jader procesoru	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafické rozlišení	1920 x 1080
Síťová karta	2 x Ethernet 1 Gbit
Síťový protokol	Ethernet TCP/IP
Operační systém	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (nebo novější verzi)
Webový prohlížeč	Google Chrome; Mozilla Firefox; (podporované verze: viz poznámky k aktuální verzi)

Upozornění

Upozornění	licence požadované pro provoz produktů moneo je nutné objednat zvlášť
------------	---