


Hlídní proudění vzduchu

LTM1202B1A

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	M12 x 1
--------------------	---------

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	5
----------------------	-------	---

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano	
Spínací zesilovač	připojení na zesilovač SC0001	
Přípravná zpožďovací doba	[s]	60

Měřicí / nastavovací rozsah

Plynná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	10...2000
Největší citlivost	[cm/s]	10...250

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	< 5
-------------	-----	-----

Plynná média

Doba odezvy	[s]	< 5
-------------	-----	-----

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	M12 x 1
Označení závitu		M12 x 1

SL0002



Hlídaní proudění vzduchu

LTM1202B1A

Materiály	Mosaz Niklovaný
Materiál, který je v kontaktu s médii	povrch senzoru: PBT
Procesní připojení	M12 x 1

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Barvy vodičů :
YE = žlutá
GN = zelená
WH = bílá