




Hlídání proudění vzduchu

SLG23XEE40KG/2M



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1
Procesní připojení	Ø 23 mm
Oblast nasazení	
Teplota média [°C]	20...40
Odolnost proti tlaku [bar]	1
Elektrická data	
Tolerance provozního napětí [%]	-10...10
Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	< 35
Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)
Přípravná zpožďovací doba [s]	90
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1
Výstupy	
Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	analogový signál
Počet analogových výstupů	1
Analogový napěťový výstup [V]	0...10
Měřicí / nastavovací rozsah	
Průtoková oblast [cm/s]	200...3000
Poznámka k rozsahu průtoku	= 1...10 V
Přesnost / odchylky	
Teplotní gradient [K/min]	1
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-10...40

SL5204



Hlídaní proudění vzduchu

SLG23XEE40KG/2M

Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 65

Schválení / zkoušky

MTTF	[let]	727
------	-------	-----

Mechanická data

Hmotnost	[g]	195
Rozměry	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiály		pouzdro: PBT; povrch senzoru: Titan
Materiál, který je v kontaktu s médiem		PBT; Titan
Procesní připojení		Ø 23 mm

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
-----------	--------	-------------

Příslušenství

Dodané položky	Upevňovací spona: 1, E40048
----------------	-----------------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá