




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/230VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SN0150
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!




Oblast nasazení		
Aplikace		Hlídání proudění; Hlídání teploty
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	-10...10
Provozní napětí	[V]	< 230 AC
Max. příkon	[VA]	3
Přípravná zpoždovací doba	[s]	30
Počet kanálů		1
Výstupy		
Elektrické provedení		relé
Zatížitelnost kontaktů		4 A, 250 V AC
Spínací funkce hlídání tlaku		relé přitáhne při detekci proudění
Spínací funkce hlídání teploty		relé přitáhne při překročení teploty
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Volba kapalina / plyn		přepínač
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Oblast teplot	[°C]	20...80
Opakovatelnost nastaveného spínacího bodu	[K]	4



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/230VAC

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Mechanická data		
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály		Plast
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
	Spínací stav	LED, červená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm ²		
Připojení		



- 1: Hlídání teploty
 2: Hlídání vodičů
 Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá
 GY = šedá