

Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/230VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Upevnění na DIN lištu

Oblast nasazení

Aplikace	Hlídnání proudění; Hlídnání teploty
----------	-------------------------------------

Elektrická data

Tolerance provozního napětí	[%]	-10...10
Provozní napětí	[V]	< 230 AC
Max. příkon	[VA]	3
Přípravná zpoždovací doba	[s]	30
Počet kanálů		1

Výstupy

Elektrické provedení	relé
Zatížitelnost kontaktů	4 A, 250 V AC
Spínací funkce hlídání tlaku	relé přitáhne při detekci proudění
Spínací funkce hlídání teploty	relé přitáhne při překročení teploty

Software / programování

Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Volba kapalina / plyn		přepínač
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Oblast teplot	[°C]	-20...40
Opakovatelnost nastaveného spínacího bodu	[K]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20

Mechanická data

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
---------	--



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/230VAC

Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály		Plast

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
	Spínací stav	LED, červená


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²

Připojení



- 1: Relais Hlídání teploty
 2: Relais Hlídání proudění
 Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá
 GY = šedá