


Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/230VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SN0150

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Upevnění na DIN lištu



Oblast nasazení

Applikace

Hlídní proudění; Hlídní teploty; Hlídní vodičů

Elektrická data

Tolerance provozního napětí	[%]	-10...10
Provozní napětí	[V]	< 230 AC
Max. příkon	[VA]	3
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 30
Počet kanálů		1

Výstupy

Elektrické provedení	relé
Zatížitelnost kontaktů	4 A, 250 V AC
Spínací funkce hlídání tlaku	relé přitáhne při detekci proudění
Spínací funkce hlídání teploty	relé odpadne při překročení teploty
Spínací funkce hlídání přerušení vodiče	Relais odpadne při přerušení vedení nebo při zkratu

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	< 10
-------------	-----	------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
Volba kapalina / plyn	přepínač
Nastavení spínacího bodu	Potenciometr



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/230VAC

Oblast teplot	[°C]	20...100
Opakovatelnost nastaveného spínacího bodu	[K]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20

Mechanická data

Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály		Plast

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
	Spínací stav	LED, červená
	Spínací stav	LED, červená


Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²

Připojení



- 1: Relais Hlídání vodičů / Hlídání teploty
 2: Relais Hlídání proudění
 Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá
 GY = šedá