




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 24VDC/230VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SN0150
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!




Oblast nasazení		
Aplikace		Hlídání proudění; zpoždění při vypnutí při zapnutí
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	-10...10
Provozní napětí	[V]	< 230 AC / 24 DC
Proudový odběr	[mA]	60
Max. příkon	[VA]	3
Přípravná zpoždovací doba	[s]	0...40
Počet kanálů		1
Výstupy		
Elektrické provedení		relé
Zatížitelnost kontaktů		4 A, 250 V AC
Spínací funkce hlídání tlaku		relé je přitažené při proudění a během běžícího Timer-u
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Volba kapalina / plyn		přepínač
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 24VDC/230VAC

Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²		
Připojení		



- 1: Relais Hlídání proudění
Barvy vodičů :
- BN = hnědá
BU = modrá
BK = černá
WH = bílá
GY = šedá