


Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 24VDC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SR0150

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Upevnění na DIN lištu



Oblast nasazení

Aplikace

Hlídnání proudění; Hlídnání vodičů

Elektrická data

Tolerance provozního napětí	[%]	-10...10
Provozní napětí	[V]	24 DC
Proudový odběr	[mA]	70
Přípravná zpoždovací doba	[s]	30
Počet kanálů		1

Výstupy

Elektrické provedení	relé
Zatížitelnost kontaktů	4 A, 250 V AC
Spínací funkce hlídání tlaku	relé přitáhne při detekci proudění
Spínací funkce hlídání přerušení vodiče	Relais odpadne při přerušení vedení nebo při zkratu

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	< 10
-------------	-----	------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
Volba kapalina / plyn	přepínač

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
----------------	------	--------



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 24VDC

Krytí	IP 40
Druh ochrany svorkovnice	IP 20

Mechanická data	
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm]	75 x 55 x 110
Materiály	Plast


Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
	Spínací stav	LED, červená

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²

Připojení



- 1: Relais Hlídání vodičů
 2: Relais Hlídání proudění
 Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá
 GY = šedá