




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS3000/24VDC 180°

Prodej ukončen

Náhradní artikly: SR0150
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení	
Aplikace	Hlídnání proudění; Hlídnání teploty; Hlídnání vodičů
Elektrická data	
Tolerance provozního napětí [%]	-20...10
Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	90
Třída krytí	III
Odolnost proti přepólování	ne
Přípravná zpožďovací doba [s]	10...80; (nastavitelné (pevné odpory svorky 22-23))
Počet kanálů	1
Výstupy	
Chování v případě poruchy	Při podnapětí odpadnou všechna relé; rozsvítí se LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY"
Elektrické provedení	relé
Zatížitelnost kontaktů	4 A (250 V AC / 30 V DC)
Spínací funkce hlídání tlaku	Relé je při proudění a během přípravné zpožďovací doby přitaženo.
Spínací funkce hlídání teploty	relé přitáhne při překročení teploty



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS3000/24VDC 180°

Spínací funkce hlídání přerušení vodiče	relé odpadne při přerušení vodičů nebo při zkratu	
Odolné proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	< 3
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Volba kapalina / plyn		drátový můstek; stav při dodání: monitorování kapalin.; pro monitorování plynů: svorky 23 / 24.
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Oblast teplot	[°C]	0...80
Opakovatelnost nastaveného spínacího bodu	[K]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Poznámka k okolní teplotě		při dostačujícím volném okolním prostoru pro konvekční chlazení
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	263
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	215
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry	[mm]	100 x 25 x 103
Materiály		PBT
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
	Spínací stav	LED, červená
	Spínací stav	LED, červená
Elektrické připojení		
Požadované krytí		válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 5 A; rychle pracující
Upozornění		
Upozornění		Doporučení Po zkratu zkontrolujte bezpečné fungování přístroje.
Obsah balení		1 ks


Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS3000/24VDC 180°

Elektrické připojení

Konektor Combicon:

Připojení



- 1 = Hlídání proudění
 2 = Hlídání vodičů
 3 = Hlídání teploty
 4 = Přípravná zpožďovací doba
 5 = Volba kapalné / plynné
 Upozornění válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 5 A rychle pracující

Barvy vodičů :

- BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá
 GY = šedá