


Hlídač proudění

SCG15ABBPKG/6m

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: ST0507

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů

Po digitálních výstupů: 1

Oblast nasazení

Aplikace

Sterilní prostředí

Teplota média [°C]

-25...95

Odolnost proti tlaku [bar]

30

Elektrická data

Provozní napětí [V]

20...36 DC

Proudový odběr [mA]

< 45

Ochrana proti přepólování

ano

Přípravná zpožďovací doba [s]

< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Po digitálních výstupů: 1

Výstupy

Celkový počet výstupů

1



Hlídač proudění

SCG15ABBFPKG/6m

Výstupní signál		spínací signál	
Elektrické provedení		PNP	
Po digitálních výstupů		1	
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	400	
Ochrana proti zkratu		ano	
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřicí / nastavovací rozsah			
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300	
Největší citlivost	[cm/s]	3...60	
Přesnost / odchylky			
Teplotní gradient	[K/min]	15	
Reakční doby			
Doba odezvy	[s]	1...10	
Software / programování			
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-20...30	
Krytí		IP 67	
Mechanická data			
Rozměry	[mm]	60 x 41 x 82	
Materiály		PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médiiem		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení	Funkce	11 x LED	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

ST0534





Hlídač proudění

SCG15ABBFPKG/6m

Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
BK =	modrá
	černá