


STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: ST1306

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Procesní připojení	M12 x 1,75
--------------------	------------

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
----------	------------------------

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
----------	------------------------

Média	Kapalná média; Plynná média
-------	-----------------------------

Odolnost proti tlaku	[bar]	30
----------------------	-------	----

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
----------	------------------------

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
----------	------------------------

Teplota média	[°C]	0...120
---------------	------	---------

Temperatura média	[°C]	0...100
-------------------	------	---------

Teplota média	[°C]	0...100
---------------	------	---------

Připojení na vyhodnocovací	VS 0100
----------------------------	---------

Připojení na vyhodnocovací	VS 0100
----------------------------	---------

Kapalná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Největší citlivost	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...1500
--------------------	--------	------------

Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...1500
--------------------	--------	------------


Největší citlivost	[cm/s]	200...800
--------------------	--------	-----------



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Přesnost / odchylky	
Teplotní gradient [K/min]	15
Reakční doby	
Doba odezvy [s]	1...10
Kapalná média	
Doba odezvy [s]	1...10
Plynná média	
Doba odezvy [s]	1...10
Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M12 x 1,75
Označení závitu	M12 x 1,75
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	M12 x 1,75
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 6 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Připojení	



Barvy vodičů :

BN = hnědá
 GN = zelená
 WH = bílá
 YE = žlutá