






Hlídač proudění

SCN12ADBAKOW/LS

Ochrana proti zkratu		ne
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	300
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médiem		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		1/2" NPT
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		

konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C



Připojení

