


Teplotní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS-200KLM06...../US



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesní připojení	závitové připojení M6 vnější závit	

Oblast nasazení

Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)
Montáž	Kontaktní senzor pro pevná tělesa

Elektrická data

Třída krytí	III
-------------	-----

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
---------------	-------------	--------------

Přesnost / odchylky

Přesnost	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------	-----	-----------------------------------

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09	[s]	3 / 9; (podle DIN EN 60751)
---------------------------	-----	-----------------------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

MTTF	[let]	11415,5
------	-------	---------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	86,75
Pouzdro	šroubovací snímač	
Rozměry	[mm]	M6 / L = 26
Označení závitu	M6	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Procesní připojení	závitové připojení M6 vnější závit	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Teplovní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS-200KLKM06...../US

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

