



No scale drawing available



Oblast nasazení	
Aplikace	Modul AS-i Master pro Controllogix PLC platformy
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	30 DC; (AS-i)
Proudový odběr [mA]	5,1 V DC: 390 mA; 24 V DC: 150 mA; AS-i 1: 70 mA; AS-i 2: 70 mA
Počet modulů AS-i Master	2
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	RS232
RS232	
Počet rozhraní R232	1
Přenosová rychlost	9600...115200 Baud
Typ konektoru	RJ11
Typ použití	programování
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	0...55
Skladovací teplota [°C]	-25...85
Krytí	IP 20
Jmenovité hodnoty AS-i	
AS-i Verze	3.0
Mechanická data	
Hmotnost [g]	305
Zobrazení / ovládací prvky	
Zobrazení	LED sloupcový displej
Upozornění	
Upozornění	Konfigurace se provádí pomocí softwaru Allen-Bradleys' RSLogix

U71005

AS-Interface brána ControlLogix

AS-i MASTER (A-B)



Obsah balení

1 ks