


Adaptér pro potrubí typu LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 300 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...70
----------------	------	----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	272,155
Materiály	pouzdro: PBT-GF20; Těsnění: NBR	
Počet portů centrálního rozvaděče		2

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Adaptér pro potrubí typu LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

