



Základní licence serveru VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC



Oblast nasazení

Aplikace	Software serveru OPC UA pro ifm diagnostic electronics typu VSE
Správa zařízení	Jednoduchá detekce zařízení pomocí síťového vyhledávání nebo adresování IP
Správa uživatelů	přiřazení uživatelských rolí a práv vytváření skupin uživatelů
Správa licencí	Přidávání a správa licencí serveru VSE OPC UA možné prodloužení licence

Software / programování

Jazyk	německy; anglicky
Nosič dat	download
Typ licence	jediná licence
Licenční třída	plná verze



Základní licence serveru VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC

Systémové předpoklady		
Typ CPU (nebo lepší)		X64 nebo X86
Min. CPU cyklus		2,3 GHz
Min. počet jader procesoru		4
Min. RAM		8 GB
Min. grafické rozlišení		1920 x 1080
Požadované rozhraní přístroje		USB; LAN Adapter - RJ45
Síťová karta		Ethernet 1 Gbit
Síťový protokol		Ethernet TCP/IP
Operační systém		Linux (s OS Debian) Docker a Docker Compose; 64bitový systém Windows 11; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 nebo vyšší verze; (pouze verze v období Microsoft podpory)
Webový prohlížeč		Google Chrome; Mozilla Firefox; (podporované verze: viz poznámky k aktuální verzi)
Navíc požadovaný software		VOD001
		Licence zařízení serveru VSE OPC UA
Application		
Min. paměť pevného disku		1 GB
Log files		
Min. paměť pevného disku		5 GB
Non process data		
Min. paměť pevného disku		5 GB
Process data		
Min. paměť pevného disku		64 GB
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	0,001
Upozornění		
Upozornění	Upozornění : Tento produkt obsahuje software podle dohody OPC Redistributables Agreement of Use of the OPC Foundation ve verzi platné v době zadání objednávky.	