




Brána pro bezdrátové vibrační senzory

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20



Oblast nasazení		
Rádiové schválení pro	USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Brazílie	
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	3,6 DC; (lithium thionylchloridová baterie lithium thionylchloridová baterie; životnost baterie > 4 roky; (v závislosti na podmínkách prostředí a nastavení); baterii nelze vyměnit)
Proudový odběr	[mA]	< 200
Třída krytí		III
Software / programování		
Parametrizační možnost	MQTT; jádro ifm IoT	
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	WLAN; Mobilní sítě; Ethernet	
Ethernet		
Typ konektoru	RJ45	
Protokol	TCP/IP	



Brána pro bezdrátové vibrační senzory

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

Typ použití	Přenos dat	
ISM		
Frekvenční pásmo	2,4 GHz	
Bezpečnostní standard	AES-128	
Protokol	proprietární	
Typ použití	připojení senzoru	
Poznámka o rozhraních	počet maximálních připojení senzorů: 30	
Mobilní sítě		
Standard přenosu	2G quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT	
Typ použití	Přenos dat	
USB		
Typ konektoru	USB A	
Typ použití	aktualizace firmware	
WLAN		
Frekvenční pásmo	2,4 GHz	
Bezpečnostní standard	WPA2	
Typ použití	Přenos dat	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...50
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí	IP 20	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 301489-1	
	DIN EN 301489-17	
	DIN EN 301489-52	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	423
Rozměry	[mm]	Ø 95
Materiály	PA; ABS	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	stav	1 x LED
Příslušenství		
Dodané položky	Montážní příslušenství, pro montáž na stěnu	
	Síťový zdroj	
Upozornění		
Upozornění	SIM karta není dodávána	
Obsah balení	1 ks	