




Bezpečnostní lankové spínače nouzového vypnutí

Rope Switch LH LED 110V AC



| Elektrická data           |                                                                                         |                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Provozní napětí           | [V]                                                                                     | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
| Jmenovité izolační napětí | [V]                                                                                     | 500                             |
| Výstupy                   |                                                                                         |                                 |
| Elektrické provedení      | mžikový kontakt; max. spínací napětí: 240 V; spínací výkon: 720 VA; tepelný proud: 10 A |                                 |
| Výstupní funkce           | pomocný kontakt                                                                         | 2 x spínač                      |
|                           | bezpečnostní kontakt                                                                    | 4 x rozpínač                    |
| Minimální zátěžový proud  | [mA]                                                                                    | 5; (5 V DC)                     |
| Zatížitelnost kontaktů    | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (indukční zátěž)                     |                                 |
| Ochrana proti zkratu      | ne                                                                                      |                                 |
| Okolní podmínky           |                                                                                         |                                 |
| Okolní teplota            | [°C]                                                                                    | -25...80                        |
| Krytí                     | IP 67                                                                                   |                                 |
| Schválení / zkoušky       |                                                                                         |                                 |
| Odolnost vůči rázům       |                                                                                         | 15 g / 11 ms                    |
| Odolnost proti vibracím   |                                                                                         | 10-500 Hz                       |



## Bezpečnostní lankové spínače nouzového vypnutí

Rope Switch LH LED 110V AC

| Mechanická data              |                                                                        |                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Hmotnost                     | [g]                                                                    | 1262,5                      |
| Materiály                    | pouzdro: Hliníkový tlakový odlitek žlutá; spínací kontakt: postříbřené |                             |
| Informace o životnosti       | spínací cykly (mechanické):                                            | > 1.000.000                 |
| Montážní poloha              | jakékoliv                                                              |                             |
| Délka lana                   | 125 m; (na stranu)                                                     |                             |
| Aktivační síla               | [N]                                                                    | < 125; (tahová síla: 130 N) |
| Zobrazení / ovládací prvky   |                                                                        |                             |
| Zobrazení                    | Provoz                                                                 | LED, zelená                 |
|                              | Chyby                                                                  | LED, červená blikající      |
| Elektrické připojení         |                                                                        |                             |
| Požadované krytí             | 10 A; rychlá                                                           |                             |
| Upozornění                   |                                                                        |                             |
| Upozornění                   | pokyny pro instalaci a provoz převezměte prosím z návodu pro obsluhu.  |                             |
| Obsah balení                 | 1 ks                                                                   |                             |
| Elektrické připojení         |                                                                        |                             |
| přípojové svorky: ...2,5 mm² |                                                                        |                             |
| Připojení                    |                                                                        |                             |

