


Pnömatik çeyrek-turlu aktuatörler için AS-i otomasyon seti

Added Value package AS-i T5



- 1 T5 bağlantısı
- 2 hedef disk ara parça Vidalar
- 3 Solenoid valf
- 4 Solenoid ventil kablosu önceden kablolanmış
- 5 FC için izolasyon içine geçen konektör

Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	PNP
Algılama mesafesi [mm]	4

Elektriksel özellikleri

AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	160
Çalışma gerilimi AUX DC [V]	26,5...31,6; (cULus için "supply class 2")

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2
---------------------------	---

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	PNP

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	4
------------------------	---

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.1
AS-i Profil	S-7.A.E
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	7



Pnömatik çeyrek-turlu aktuatörler için AS-i otomasyon seti

Added Value package AS-i T5

AS-i ID kod [hex] A.E

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	900,95
Montaj		çıkıntılı montaj
Boşluk	[mm]	130
Vana sürücüsünün mil yüksekliği	[mm]	30

Aksesuarlar


Parçalar	Vana geribeslemesi için çift sensör: 1, AC2316
	Hedef disk: 1, E17328
	Selonoid valf: 1, Bürkert 428623
	Susturucu: 2, 780780N
	Yassı kablo vampir dişli soketi: 1, E75471
	Bağlantı kablosu: 1, E10845

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Elektriksel bağlantı - Soket



Çıkışlar

3	Harici gerilim -
4	Anahtarlama çıkışı 1 +

Elektriksel bağlantı - fiş



Bağlantı

Bağlantı

1	AS-i +
3	AS-i -