


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC505A + E7000A

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	240

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Çalışma Koşulları						
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...40				
Koruma		IP 67				
Testler / Onaylar						
ATEX onaylı		 II 3G EEx nA II T6 X				
		 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC		EN 50295				
AS-i parametreleri						
AS-i Versiyon		2.1				
AS-i adresleme		IR-Adresleme mümkün				
Geniştirilmiş adresleme modu		hayır				
AS-i Profil		S-0.0.E				
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	0				
AS-i ID kod	[hex]	0.E				
AS-i sertifikası hazırlanma sürecinde		evet				
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Soket	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekanik özellikleri						
Montaj şekli		AS-i arabirimin FK alt parçaları				
Malzemeler		PBT				
Gösterge / Kontroller						
Gösterge		Çalışma	LED, yeşil			
		Hata	LED, kırmızı			
		Fonksiyon	LED, sarı			
Aksesuarlar						
Parçalar		Modül alt parçası, AC5000				
Açıklamalar						
Açıklamalar		Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.				
		Altıgen somunlu M12 konektörler kullanın; sıkıştırma torku 0,8 Nm.				
Paket miktarı		1 adet				

AC005A




AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A



1	Girişler
2+4	Sensör beslemesi L+
3	Veri girişi içeride köprülenmiş
3	Sensör beslemesi L-