




Güvenli AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicL45 2SI 1DO M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC505S

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	60
Koruma sınıfı		III
Dahili hata izleme (Watchdog)		evet

Girişler

Dijital girişlerin devresi	PNP/NPN
Sensör giriş beslemeleri	AS-i

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...65
Koruma		IP 65; (yassı kablo alt kısmı ve AS-i yassı kablo ile birlikte)

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-3	
	EN 62061	Ek E

Güvenlik sınıflandırması

Gereksinimleri ile uyumlu standartlar:	ISO 13849-1: 2015 Kategori 3 / 4 *), PL d / e *)
--	--



Güvenli AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicL45 2SI 1DO M12

Ömür TM (Mission Time)	[h]	175200
------------------------	-----	--------

AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon		2.11; 2.1
AS-i adresleme		IR-Adresleme mümkün
Genişletilmiş adresleme modu		hayır
AS-i master profili		M3; M4
AS-i Profil		S-7.B.0
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	B.0
AS-i sertifikası		61901

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	285
Montaj şekli		AS-i arabirimin FK alt parçaları
Malzemeler		PBT

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı

Aksesuarlar	
Parçalar	Modül alt parçası, AC5000

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:

Bağlantı

Soketli: M12

	Soket I-1/2
1	besleme I+
2	Giriş I-1 (p)
3	besleme I-
4	Giriş I-2 (n)
5	kullanılmıyor
	Soket I-2
1	Giriş I-2 (n)
2	besleme I-
3	kullanılmıyor
4	kullanılmıyor
5	kullanılmıyor