


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC508A + E7000A

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fikstürü



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	50
Maks. akım yükü toplamı [A]	2
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Dijital çıkışların sayısı	4
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	15...30; (PELV e uygun)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...40
Koruma	IP 67



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Testler / Onaylar						
ATEX onaylı		II 3G EEx nA II T6 X				
		II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC		EN 50295				
AS-i parametreleri						
AS-i Versiyon		2.1				
AS-i adresleme		IR-Adresleme mümkün				
Genişletilmiş adresleme modu		hayır				
AS-i Profil		S-8.0.E				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]		8				
AS-i ID kod [hex]		0.E				
AS-i sertifikası hazırlanma sürecinde		evet				
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Soket	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Mekanik özellikleri						
Montaj şekli		AS-i arabirimi, FC-E alt parça için				
Malzemeler		PBT				
Gösterge / Kontroller						
Gösterge		Çalışma		LED, yeşil		
		Hata		LED, kırmızı		
		Fonksiyon		LED, sarı		
Aksesuarlar						
Parçalar		AC5003				
Açıklamalar						
Açıklamalar		Altıgen somunlu M12 konektörler kullanın; sıkıştırma torku 0,8 Nm.				
Paket miktarı		1 adet				
Elektriksel bağlantı						
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E:						
Soketli: M12; kodlama: A						
