

AC031S




AS-Interface güvenlik monitörü

Safety mon/1 ch. enhan. net

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC032S

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	15
Çalışma gerilimi [V]	24 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	45
Anahtar açık tepe akımı [mA]	600

Arabirimler

RS232

İletim oranı	9600 Baud
--------------	-----------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-30...70
Koruma	IP 20; (Sadece minimum IP54 koruma sınıfına sahip elektriksel işletmelerde veya kontrol kabinlerinde kullanım için uygundur.)

Testler / Onaylar

EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



AS-Interface güvenlik monitörü

Safety mon/1 ch. enhan. net

Güvenlik sınıflandırması	
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar:	ISO 13849-1: 2015 PL e IEC 61508 SIL 3
Ömür TM (Mission Time) [h]	175200
Görev süresi TM (ek bilgi)	20 yıl
AS-i parametreleri	
AS-i Profil	7.F
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	7
AS-i ID kod [hex]	F
AS-i sertifikası hazırlanma sürecinde	evet
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	384
Malzemeler	PA siyah
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
AS-i +	Bağlantı AS-i
AS-i -	Bağlantı AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	Aktüator izleme veya bağlantı başka bir AS-i ağına bağlanma için güvenli AS-i çıkışı
L+	+24V DC besleme
M	GND referans topraklama
FE	Fonksiyonel topraklama
1.Y1	EDM 1 devre geribildirim girişi / devre çıkışı 1
1.Y2	start girişi devre çıkışı 1
1.13	anahtarlama elemanı çıkışı 1 devre çıkışı 1
1.14	anahtarlama elemanı çıkışı 1 devre çıkışı 1
1.23	anahtarlama elemanı çıkışı 2 devre çıkışı 1
1.24	anahtarlama elemanı çıkışı 2 devre çıkışı 1
1.32	emniyet ON / sinyal çıkışı devre çıkışı 1
2.Y1	EDM2 devre geribildirim girişi / devre çıkışı 2
2.Y2	start girişi devre çıkışı 2
2.32	emniyet ON / sinyal çıkışı 2 devre çıkışı 2