

AC1003




AS-Interface PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1333

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 seri arayüz RS232C



Uygulama

Uygulama

Sinyal işlemek için mini kontrolör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV e uygun)
Yalıtım derecelendirmesi	[V]	500
Maks. güç tüketimi	[VA]	10
Elektriksel ayrılma		evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	RS232
--------------------	-------

RS232

R232 arabirim sayısı	1
İletim oranı	4800...62400 Baud
Konektör tipi	SUB-D
Kullanım tipi	Programlama

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70



AS-Interface PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma		IP 20

Testler / Onaylar

Şok/titreşim dayanımı	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-----------------------	---------------------------------

AS-i parametreleri

AS-i master profili	M1
AS-i sertifikası	22502

Mekanik özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Malzemeler	Alüminyum

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	2 x LED, kırmızı
		2 x LED, yeşil
		2 x LED, sarı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: 5 x

Bağlantı

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE