

AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi, PLC ile


Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1028

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

Krones sistemlerinin değişimi sadece Krones' ten alınan parçalarla yapılmalıdır.
Cihaz doğrudan uyumlu değildir.



- 1 seri arayüz RS232C
2 Profibus-DP arayüz



Uygulama

Uygulama

Mikrokontrolör ve ağ geçidi olarak kullanım

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV e uygun)
Yalıtım derecelendirmesi [V]	500
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	80
Maks. güç tüketimi [VA]	10
Elektriksel ayrılma	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	RS232
--------------------	-------

RS232

R232 arabirim sayısı	1
İletim oranı	4800...62400 Baud
Konektör tipi	SUB-D



AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi, PLC ile

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Kullanım tipi	Programlama	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma		IP 20
AS-i parametreleri		
AS-i master profili		M1
AS-i sertifikası		22501
Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Malzemeler	Alüminyum	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	2 x LED, kırmızı
		2 x LED, yeşil
		2 x LED, sarı
Açıklamalar		
Açıklamalar	Krones sistemlerinin değişimi sadece Krones' ten alınan parçalarla yapılmalıdır.	
	Cihaz doğrudan uyumlu değildir.	
Notlar	Krones sistemlerinin değişimi sadece Krones' ten alınan parçalarla yapılmalıdır.; Cihaz doğrudan uyumlu değildir.	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
vidalı klemens: 7 x		
Bağlantı		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE