


AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 seri arayüz RS485



Uygulama

Uygulama

Sinyal işlemek için mini kontrolör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV e uygun)
Yalıtım derecelendirmesi	[V]	500
AS-i den maks. akım tüketimi	[mA]	80
Maks. güç tüketimi	[VA]	10
Elektriksel ayrılma		evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı

AS-i

Arabirimler

RS232

İletim oranı	4800...62400 Baud
Konektör tipi	SUB-D

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma		IP 20

Testler / Onaylar

Şok/titreşim dayanımı

< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)



AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

AS-i parametreleri		
AS-i master profili	M1	
AS-i sertifikası	22503	
Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Malzemeler	Alüminyum	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon kontrolü	2 x LED, kırmızı
		2 x LED, yeşil
		2 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
vidalı klemens: 5 x		
Bağlantı		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE