


AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Programlama arabirimi RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Uygulama

Uygulama

Sinyal işlemek için mini kontrolör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV e uygun)
Yalıtım derecelendirmesi [V]	500
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	80
Elektriksel ayrılma	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı

AS-i

Arabirimler

Haberleşme arayüzü

RS232

RS232

R232 arabirim sayısı	1
İletim oranı	4800...62400 Baud
Konektör tipi	SUB-D
Kullanım tipi	Programlama

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-20...70
Koruma	IP 20



AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Testler / Onaylar		
Şok/titreşim dayanımı	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i parametreleri		
AS-i master profili	M1	
AS-i sertifikası	22505	
Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Malzemeler	Alüminyum	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon kontrolü	2 x LED, kırmızı
		2 x LED, yeşil
		2 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
vidalı klemens: 7 x		
Bağlantı		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE