


AS-Interface ağ geçidi

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Uygulama

Orta büyüklükteki kontrol sistemleri için

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	5 DC; (Üst seviye bus sistemi üzerinden)
Akım tüketimi [mA]	200; (Üst seviye bus sistemi üzerinden)
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	40
AS-i Master lerin sayısı	1

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	S7-300
--------------------	--------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Koruma	IP 20

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.1
AS-i master profili	M1

AC1057



AS-Interface ağ geçidi

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Mekanik özellikleri	
Malzemeler	PBT
Aksesuarlar	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Önde erkek soket:, E70126
	Kullanım klavuzu:, Almanca, AC1056
	Kullanım klavuzu:, İngilizce, AC1059
Açıklamalar	
Açıklamalar	AS-i çevresel birimlerin kullanımı, standart çevresel birimlerde olduğu gibi benzer yolladır. Var olan programlar halen kullanılabilir.
Paket miktarı	1 adet