


## Frekans dönüştürücü için AS-i arayüzü modülü

2DI RS485 SEW CCT

Üretimi devam etmiyor



## Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

## Elektriksel özellikleri

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Çalışma gerilimi [V]              | 26,5...31,6 DC |
| AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 80             |
| Ters polarite koruması            | evet           |

## Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Dijital girişlerin sayısı: 2

## Girişler

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Dijital girişlerin sayısı                | 2       |
| Dijital girişlerin devresi               | PNP     |
| Sensör giriş beslemeleri                 | AUX     |
| Güç kaynağı [V]                          | 20...30 |
| Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 26      |
| Giriş akımı High [mA]                    | > 5     |
| Giriş akımı Low [mA]                     | < 1     |

## Çalışma Koşulları

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 |
| Koruma                 | IP 65  |

## Testler / Onaylar

|     |          |
|-----|----------|
| EMC | EN 50295 |
|-----|----------|



## Frekans dönüştürücü için AS-i arayüzü modülü

2DI RS485 SEW CCT

| AS-i parametreleri                              |                                     |                           |              |         |         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|
| AS-i master profili                             | M2; M3; M4                          |                           |              |         |         |
| AS-i Profil                                     | S-7.F                               |                           |              |         |         |
| AS-i I/O konfigürasyonu                         | [hex]                               | 7                         |              |         |         |
| AS-i ID kod                                     | [hex]                               | F                         |              |         |         |
| Veri bitleri                                    | Data bit                            | D0                        | D1           | D2      | D3      |
|                                                 | Fonksiyon                           | motor durdu/<br>çalışıyor | hata mesajı  | giriş 1 | giriş 2 |
| Mekanik özellikleri                             |                                     |                           |              |         |         |
| Ağırlık                                         | [g]                                 | 286,7                     |              |         |         |
| Montaj şekli                                    | AS-i arabirimi, FC-E alt parça için |                           |              |         |         |
| Malzemeler                                      | PBT                                 |                           |              |         |         |
| Gösterge / Kontroller                           |                                     |                           |              |         |         |
| Gösterge                                        | Anahtarlama durumu                  |                           | LED, sarı    |         |         |
|                                                 | Çalışma                             |                           | LED, yeşil   |         |         |
|                                                 | kısa devre                          |                           | LED, kırmızı |         |         |
|                                                 | Fonksiyon                           |                           | LED, kırmızı |         |         |
| Açıklamalar                                     |                                     |                           |              |         |         |
| Paket miktarı                                   | 1 adet                              |                           |              |         |         |
| Elektriksel bağlantı                            |                                     |                           |              |         |         |
| modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E: |                                     |                           |              |         |         |