


AS-i / RS485 ağ geçidi

AS-i / RS-485 Gateway

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 adresleme fişi
2 LED



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	19,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	100
Ters polarite koruması	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Koruma	IP 30

Testler / Onaylar

EMC	IEC 62026-2
-----	-------------

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	3.0
Geniştirilmiş adresleme modu	evet
AS-i Profil	S-B.A.5
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	B
AS-i ID kod [hex]	A.5

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	98,5
Montaj şekli	DIN ray montajlı
Boyutlar [mm]	83 x 22 x 45
Malzemeler	PBT

AC1155



AS-i / RS485 ağ geçidi

AS-i / RS-485 Gateway

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	kısa devre	LED, kırmızı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
A+	AS-i +	
A-	AS-i -	
B	(CTS)	
A	(RTS)	
GND		
GND	kullanılmıyor	
TxD	kullanılmıyor	
RxD	kullanılmıyor	