

# AC1206




## AS-Interface güç kaynağı

PowerSupply 230VAC 2,8A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1256

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



### Elektriksel özellikleri

|                                          |       |                          |
|------------------------------------------|-------|--------------------------|
| Nominal gerilim AC                       | [V]   | 110 / 230; (seçilebilir) |
| Nominal frekans AC                       | [Hz]  | 47...63                  |
| Giriş voltaj aralığı AC                  | [V]   | 88...132 / 184...264     |
| Çıkış gerilimi DC                        | [V]   | 29,5...31,6              |
| Açılıştaki gecikme süresi maks.          | [ms]  | 42                       |
| Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı | [A]   | 2,8                      |
| Çıkış devrelerinin sayısı                |       | 1                        |
| Maks. dalgalanma                         | [mV]  | 50                       |
| Harici Giriş Koruması                    |       | > 6 A                    |
| Sigorta                                  | [A]   | 2,5; (erişilemez)        |
| Gerilim oranı azalması                   | [W/K] | 1 (60...70 °C)           |
| Veri ayırıcı eklenmiş                    |       | evet                     |

### Çıkışlar

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Kısa devre koruması           | evet  |
| Aşırı yük koruması            | evet  |
| Çıkışların paralel bağlantısı | hayır |
| Çıkışların seri bağlantısı    | hayır |

# AC1206



## AS-Interface güç kaynağı

PowerSupply 230VAC 2,8A

| Çalışma Koşulları               |                  |            |
|---------------------------------|------------------|------------|
| Çalışma sıcaklığı               | [°C]             | -10...60   |
| Koruma                          |                  | IP 20      |
| Testler / Onaylar               |                  |            |
| EMC                             | EN 60950/A2 1993 |            |
|                                 | EN 50081-1       |            |
|                                 | EN 61000-6-2     |            |
| AS-i parametreleri              |                  |            |
| AS-i sertifikası                |                  | 15901      |
| Mekanik özellikleri             |                  |            |
| Malzemeler                      |                  | Alüminyum  |
| Gösterge / Kontroller           |                  |            |
| Gösterge                        | Fonksiyon        | LED, yeşil |
| Açıklamalar                     |                  |            |
| Paket miktarı                   |                  | 1 adet     |
| Elektriksel bağlantı            |                  |            |
| klemens: ...2.5 mm <sup>2</sup> |                  |            |
| Bağlantı                        |                  |            |

