

AC1208




AS-Interface güç kaynağı

PowerSupply 230VAC 8A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1258

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	110 / 230; (seçilebilir)
Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	88...132 / 184...264
Çıkış gerilimi DC	[V]	29,5...31,6
Açılıştaki gecikme süresi maks.	[ms]	30
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	8
Çıkış devrelerinin sayısı		1
Maks. dalgalanma	[mV]	50
Harici Giriş Koruması		> 10 A
Sigorta	[A]	8; (erişilemez)
Gerilim oranı azalması	[W/K]	1 (60...70 °C)
Veri ayırıcı eklenmiş		evet

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet
Çıkışların paralel bağlantısı	hayır
Çıkışların seri bağlantısı	hayır

AC1208



AS-Interface güç kaynağı

PowerSupply 230VAC 8A

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	10...60
Koruma		IP 20
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mekanik özellikleri		
Malzemeler		Alüminyum
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...2.5 mm ²		
Bağlantı		

