

AC1213




AS-Interface güç kaynağı

AS-i Ltd.Power Source Class2

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1256

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	110 / 230; (seçilebilir)
Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	85...132 / 184...264
Çıkış gerilimi DC	[V]	29,5...31,6
Koruma sınıfı		I
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	3,2
Çıkış devrelerinin sayısı		1
Maks. dalgalanma	[%]	0,1
Gerilim oranı azalması	[W/K]	2 (> 60 °C)
Veri ayırıcı eklenmiş		evet

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet
Çıkışların paralel bağlantısı	hayır

AC1213



AS-Interface güç kaynağı

AS-i Ltd.Power Source Class2

Çıkışların seri bağlantısı	hayır
----------------------------	-------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...70
Koruma	IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekanik özellikleri

Malzemeler	Alüminyum
------------	-----------

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	LED, yeşil
----------	-----------	------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

klemens: 1.5...6 mm²

Bağlantı

