

AC1244





AS-Interface güç kaynağı

PSU-1AC/ASI-4A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1254

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı	[%]	10
Nominal gerilim AC	[V]	110 / 230
Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	100...240
Koruma sınıfı		I
Aşırı gerilim koruması		evet; (< 34)
Açılışta gecikme süresi maks.	[ms]	150
AS-i çıkış gerilimi	[V]	29,5...31,6
Çıkış devrelerinin sayısı		1
AS-i Çıkış akımı	[A]	4
Maks. dalgalanma	[mV]	50
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Sigorta	[A]	10; (harici, B karakteristiği)
Gerilim oranı azalması	[W/K]	3% / K (> 60° C)

AC1244



AS-Interface güç kaynağı

PSU-1AC/ASI-4A

Tampon belleğe alma zamanı [ms]
(nominal gerilim 230 V AC /
50 Hz)

195

Veri ayırıcı eklenmiş

evet

Çıkışlar

Kısa devre koruması

evet

Aşırı yük koruması

evet

Çıkışların paralel bağlantısı

hayır

Çıkışların seri bağlantısı

hayır

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

0...70

Koruma

IP 20

Testler / Onaylar

EMC

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

AS-i parametreleri

AS-i sertifikası

89501

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

1002

Montaj şekli

ray; (TH35 (EN 60715); soğutma için gerekli boş alan 20 mm)

Boyutlar [mm]

136 x 50 x 144

Malzemeler

AlMg3; çelik levha; PC

Gösterge / Kontroller

Gösterge

AS-i gerilim

LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı



- 1: primer
2: sekonder