


AC1304



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Uygulama mekezi olmayan kontrol cihazı

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC; (cULus için "supply class 2")
Yalıtım derecelendirmesi [V]	500
Akım tüketimi [mA]	< 500
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	10
Maks. güç tüketimi [VA]	10
AS-i Master lerin sayısı	2
Elektriksel ayrılma	evet

Arabirimler

Haberleşme arayüzü RS232

RS232

R232 arabirim sayısı	1
İletim oranı	9600...115200 Baud
Konektör tipi	RJ11
Kullanım tipi	Programlama



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Arayüzlerle ilgili not	eletriksel olarak yalıtılmış
------------------------	------------------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma		IP 20

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.1
AS-i master profili	M3
AS-i sertifikası	61102

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	517,4
Gövde		DIN raya montaj için gövde
Boyutlar	[mm]	86 x 131 x 107
Malzemeler		Alüminyum; çelik levha galvanizli

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	2 x LED, kırmızı
		3 x LED, yeşil
		3 x LED, sarı
		LCD-grafik gösterge

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

