


AS-Interface DeviceNet ağ geçidi, PLC ile

ControllerE 1Master DN RS232

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Gösterge
2 buton
3 DeviceNet arayüzü



Uygulama

Uygulama mekezi olmayan kontrol cihazı; DeviceNet ağ geçidi

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Akım tüketimi [mA]	500
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	10
Maks. güç tüketimi [VA]	10
AS-i Master lerin sayısı	1

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	RS232; CAN
CAN	
Protokol	DeviceNet
Kullanım tipi	Veri iletimi
Arayüzlerle ilgili not	Group 2 only Slave



AS-Interface DeviceNet ağı geçidi, PLC ile

ControllerE 1Master DN RS232

RS232		
R232 arabirim sayısı		1
İletim oranı		9600...115200 Baud
Konektör tipi		RJ11
Kullanım tipi		Programlama
Arayüzlerle ilgili not		elektiriksel olarak yalıtılmış

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma		IP 20

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon		2.1
AS-i master profili		M3
AS-i sertifikası		61111

Mekanik özellikleri

Gövde		DIN raya montaj için gövde
Malzemeler		Alüminyum; çelik levha galvanizli

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	3 x LED, kırmızı
		4 x LED, yeşil
		2 x LED, sarı
		LCD-grafik gösterge

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektiriksel bağlantı

Bağlantı	
----------	--

