


AS-Interface Modbus/TCP ağ geçidi, PLC ile

ControllerE 1Mstr EN RS232

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Uygulama mekezi olmayan kontrol cihazı; EtherNet/IP ağ geçidi; web sunucu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	< 700
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	10
Maks. güç tüketimi [VA]	10
AS-i Master lerin sayısı	1

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	RS232; Ethernet
Ethernet	
İletim oranı	10; 100
Protokol	Modbus TCP; TCP/IP
Kullanım tipi	Veri iletimi
RS232	
R232 arabirim sayısı	1
İletim oranı	9600...115200 Baud



AS-Interface Modbus/TCP ağ geçidi, PLC ile

ControllerE 1Mstr EN RS232

Konektör tipi	RJ11	
Kullanım tipi	Programlama	
Arayüzlerle ilgili not	eletriksel olarak yalıtılmış	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma	IP 20	
AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon	2.1	
AS-i master profili	M3	
AS-i sertifikası	61109	
Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Malzemeler	Alüminyum; çelik levha galvanizli	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	3 x LED, kırmızı
		4 x LED, yeşil
		2 x LED, sarı
		LCD-grafik gösterge
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı		

