


## AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Gösterge  
2 buton  
3 Profibus-DP arayüz



## Uygulama

Uygulama 1 AS-i Masterli Profibus DP ağgeçidi olarak kullanım

## Elektriksel özellikleri

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Çalışma gerilimi [V]              | 24 DC; (cULus için "supply class 2") |
| Yalıtım derecelendirmesi [V]      | 500                                  |
| Akım tüketimi [mA]                | < 400                                |
| AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 10                                   |
| Maks. güç tüketimi [VA]           | 10                                   |
| AS-i Master lerin sayısı          | 1                                    |
| Elektriksel ayrılma               | evet                                 |

## Arabirimler

Haberleşme arayüzü PROFIBUS

## PROFIBUS

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| İletim standardı       | EN 50170          |
| İletim oranı           | 12 MBaud          |
| Protokol               | Profibus DP       |
| Kullanım tipi          | Veri iletimi      |
| Arayüzlerle ilgili not | Teşhis fonksiyonu |

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] 0...60



## AS-Interface PROFIBUS DP ağı geçidi

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Depolama sıcaklığı | [°C] | -20...70 |
| Maksimum bağıl nem | [%]  | 95       |
| Koruma             |      | IP 20    |

## AS-i parametreleri

|                     |       |
|---------------------|-------|
| AS-i Versiyon       | 2.1   |
| AS-i master profili | M3    |
| AS-i sertifikası    | 61105 |

## Mekanik özellikleri

|            |     |                                   |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Ağırlık    | [g] | 545,6                             |
| Gövde      |     | DIN raya montaj için gövde        |
| Malzemeler |     | Alüminyum; çelik levha galvanizli |

## Gösterge / Kontroller

|          |           |                     |
|----------|-----------|---------------------|
| Gösterge | Fonksiyon | 2 x LED, kırmızı    |
|          |           | 2 x LED, yeşil      |
|          |           | 1 x LED, sarı       |
|          |           | LCD-grafik gösterge |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Elektriksel bağlantı

|          |
|----------|
| Bağlantı |
|----------|

