


AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1376

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Gösterge
2 buton
3 Profibus-DP arayüz



Uygulama

Uygulama

PROFIBUS DP ağ geçidi

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC; (cULus için "supply class 2")
Yalıtım derecelendirmesi [V]	500
Akım tüketimi [mA]	< 400
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	10
Maks. güç tüketimi [VA]	10
AS-i Master lerin sayısı	2
Elektriksel ayrılma	evet

Arabirimler

Haberleşme arayüzü

PROFIBUS

PROFIBUS


İletim standardı	EN 50170
İletim oranı	12 MBaud
Protokol	Profibus DP
Kullanım tipi	Veri iletimi



AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Arayüzlerle ilgili not		Teşhis fonksiyonu	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60	
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70	
Maksimum bağıl nem	[%]	95	
Koruma		IP 20	
AS-i parametreleri			
AS-i Versiyon		2.1	
AS-i master profili		M3	
AS-i sertifikası		61106	
Mekanik özellikleri			
Gövde		DIN raya montaj için gövde	
Boyutlar	[mm]	86 x 131 x 107	
Malzemeler		Alüminyum; çelik levha galvanizli	
Gösterge / Kontroller			
Gösterge	Çalışma	3 x LED, kırmızı	
		3 x LED, yeşil	
		2 x LED, sarı	
		LCD-grafik gösterge	
Açıklamalar			
Paket miktarı		1 adet	
Elektriksel bağlantı			
Bağlantı			



AS-i AS-i AS-i AS-i FE +24V OV
2+ 2- 1+ 1- ⚡