

AC1335




AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi

AS-i DP Gateway 1 Master

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1375

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Uygulama

PROFIBUS DP ağ geçidi

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Yalıtım derecelendirmesi [V]	500
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	200
Maks. güç tüketimi [VA]	4
AS-i Master lerin sayısı	1
Elektriksel ayrılma	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı

AS-i

Arabirimler

Haberleşme arayüzü

PROFIBUS



AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS	
İletim standardı	EN 50170
İletim oranı	12 MBaud
Protokol	Profibus DP
Kullanım tipi	Veri iletimi
Arayüzlerle ilgili not	Teşhis fonksiyonu

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem [%]	95
Koruma	IP 20

AS-i parametreleri	
AS-i Versiyon	2.1
AS-i master profili	M3
AS-i sertifikası	63501

Mekanik özellikleri	
Gövde	DIN raya montaj için gövde
Malzemeler	Alüminyum; çelik levha galvanizli

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	2 x LED, kırmızı
		1 x LED, yeşil
		1 x LED, sarı
		LCD-grafik gösterge

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
Bağlantı	



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-