


AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi, PLC ile

ControllerE 2Mstr DP RS232

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 Gösterge



Uygulama

Uygulama mekezi olmayan kontrol cihazı; PROFIBUS DP ağ geçidi

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Yalıtım derecelendirmesi [V]	500
Akım tüketimi [mA]	< 500
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	10
Maks. güç tüketimi [VA]	10
AS-i Master lerin sayısı	2
Elektriksel ayrılma	evet

Arabirimler

Haberleşme arayüzü RS232; PROFIBUS

PROFIBUS

İletim standardı	EN 50170
İletim oranı	12 MBaud



AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi, PLC ile

ControllerE 2Mstr DP RS232

Protokol	Profibus DP	
Kullanım tipi	Veri iletimi	
Arayüzlerle ilgili not	Teşhis fonksiyonu	
RS232		
R232 arabirim sayısı	1	
İletim oranı	9600...115200 Baud	
Konektör tipi	RJ11	
Kullanım tipi	Programlama	
Arayüzlerle ilgili not	eletriksel olarak yalıtılmış	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma	IP 20	
AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon	2.1	
AS-i master profili	M3	
Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Boyutlar	[mm]	86 x 131 x 107
Malzemeler	Alüminyum; çelik levha galvanizli	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	3 x LED, kırmızı
		3 x LED, yeşil
		3 x LED, sarı
		LCD-grafik gösterge
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı		

