


AC2402



AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactM12 2 AI C V4A



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	250
Ters polarite koruması	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Analog girişlerin sayısı	2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Analog giriş (akım) [mA]	4...20

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
------------------------	----------



AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactM12 2 AI C V4A

Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 67; (yassı kablolar kullanıldığı zaman E7400x / E7401x)

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[yıl]	167
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon		2.11; 3.0
AS-i adresleme		IR-Adresleme mümkün
Geniştirilmiş adresleme modu		hayır
AS-i master profili		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.D
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	3.D
AS-i sertifikası		99101

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	275,5
Montaj şekli		AS-i Yassı kablo bağlantılı
Malzemeler		PA; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); alt parçadaki somunlar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); alt parçadaki vidalar: paslanmaz çelik (1.4578/316Cu); Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil Gerilim AS-i
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı Kanallar AI1, AI2

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı	Yassı kablo
------------------	-------------

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapağı: M12, E73004
	Paslanmaz çelik rakor, yüksek mekanik stres durumundaki kurulumlar için , E70402

Açıklamalar

Açıklamalar	aktüatörler AS-i' den beslendiğinde maksimum yük 200 mA' i aşmamalıdır.
	sensör ve AS-i arasında elektrik bağlantısı var.
	Modül harici olarak sarı AS-i kablosundan beslenir.
Paket miktarı	1 adet

AC2402




AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactM12 2 AI C V4A

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A



1	Sensör beslemesi +24V
2	Analog giriş AI +
3	Sensör beslemesi 0V / Analog giriş AI-
5	Fonksiyonel topraklama