

AC2414




AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactModule 4DI M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2410

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 242

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	> 5
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

AC2414



AS-i arayüzü CompactLine modülü


CompactModule 4DI M12

Çıkışlar						
Elektriksel yapı		AS-i				
Çalışma Koşulları						
Çalışma sıcaklığı		[°C]	-25...80			
Koruma		IP 67				
Testler / Onaylar						
EMC		EN 50295				
AS-i parametreleri						
AS-i Profil		S-0.0				
AS-i I/O konfigürasyonu		[hex]	0			
AS-i ID kod		[hex]	0			
AS-i sertifikası		06601				
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Soket	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekanik özellikleri						
Malzemeler		PUR				
Gösterge / Kontroller						
Gösterge		Çalışma		LED, yeşil		
		Fonksiyon		LED, sarı		
Açıklamalar						
Paket miktarı		1 adet				
Elektriksel bağlantı						
Kablo: 2 m						
Soketli: M12; kodlama: A						
						

AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactModule 4DI M12

Bağlantı



1	Sensör beslemesi L+
2+4	köprülenmiş Veri girişi
3	Sensör beslemesi L-