


AS-i arayüzü CompactLine modülü

Compactmodul aktif, 4AT PNP 2A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2465

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 75
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Dijital çıkışların sayısı: 4

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Dijital çıkışların sayısı	4
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	10...30; (PELV e uygun; yuvarlak kablo aracılığıyla)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	2000
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
------------------------	----------



AS-i arayüzü CompactLine modülü

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Profil	S-8.0				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	8				
AS-i ID kod [hex]	0				
AS-i sertifikası	08901				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Soket	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PUR
------------	-----

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Fonksiyon	LED, sarı


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------


Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²

Soketli: M12; kodlama: A



Bağlantı



3	Harici gerilim -
4	Anahtarlama çıkışı +
5	Koruma toprağı (PE)