

AC2450




AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactModule/2x2DI/M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2457

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 AS-i-Besleme
- 2 Topraklama yayı



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 242

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4; (2 x 2)
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı	[V] 20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri	[mA] 200
Giriş akımı High	[mA] > 5
Giriş akımı Low	[mA] < 1,5
Anahtarlama sinyali High	[V] > 10



AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactModule/2x2DI/M12

Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet
---	------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
------------------------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Profil	S-0.1
-------------	-------

AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	0
-------------------------------	---

AS-i ID kod [hex]	1
-------------------	---

Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Soket	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Pin	4	2	4	2

Mekanik özellikleri

Montaj şekli	AS-i Yassı kablo bağlantılı
--------------	-----------------------------

Malzemeler	PUR
------------	-----

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Fonksiyon	LED, sarı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A

