

AC2500




AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine45 4 SB

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5200

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Etiket



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	2

Girişler

Güç kaynağı [V]	20...30
-----------------	---------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	100,4
Montaj şekli	AS-i arabirimin FK alt parçaları
Malzemeler	PBT

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Modül alt parçası
-------------------------	-------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------




AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine45 4 SB

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A



1	AS-i +
2	Harici gerilim -
3	AS-i -
4	Harici gerilim +