


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5202

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Kızılötesi adaptör fişstürü
2 Etiket



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	150
Maks. akım yükü toplamı [A]	0,1; (iki çıkış ve AS-i üzerinden beslenen sensör için toplam akım: 100 mA)
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler

Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	21...30; (yassı kablo arcılığıyla)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	100
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Devre	PNP



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Voltaj aralığı DC	[V]	AS-i
Çıkış başına maks. yük akımı	[mA]	100
Kısa devre koruması		evet
Elektriksel olarak ayrılmış		hayır

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.1				
Genişletilmiş adresleme modu	evet				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7			
AS-i ID kod	[hex]	A.E			
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Giriş	1	2	3	4
	Soket	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Pin	4	2	4	2
	Çıkış	1	2	-	-
	Soket	I-1/2	I-3/4	-	-
	Pin	2	2	-	-

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	107,4
Montaj şekli	AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı	
Malzemeler	PBT	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Modül alt parçası
-------------------------	-------------------

Açıklamalar

Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın: I-1/2, I-3/4
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.
Paket miktarı	1 adet

AS-i arayüzü ClassicLine modülü


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Elektriksel bağlantı


modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:

Bağlantı

I-1/2



I-3/4



Soketli: M12