


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine 3DO T M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5203

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fikstürü



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	50
Maks. akım yükü toplamı [A]	2
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 3
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Dijital çıkışların sayısı	3
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	15...30; (PELV e uygun)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet


Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine 3DO T M12

Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	
AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon		2.1
Genişletilmiş adresleme modu		evet
AS-i Profil		S-8.A.E
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]		8
AS-i ID kod [hex]		A.E
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]		108,6
Montaj şekli		AS-i arabirimi, FC-E alt parça için
Malzemeler		PBT
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Modül alt parçası
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E:		
Soketli: M12; kodlama: A		
		
1	Çıkışlar kullanılmıyor	
2	kullanılmıyor	
3	Harici gerilim AUX -	
4	Anahtarlama çıkışı +	
5	kullanılmıyor	