


## AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLineVA 4DO T M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2452

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Etiket  
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



## Elektriksel özellikleri

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Çalışma gerilimi [V]              | 26,5...31,6 DC |
| AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 50             |
| Maks. akım yükü toplamı [A]       | 2              |
| Dahili hata izleme (Watchdog)     | evet           |

## Girişler / Çıkışlar

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkışların sayısı: 4 |
|-----------------------|------------------------------|

## Çıkışlar

|                                   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektriksel yapı                  | AS-i                                                                                                                                             |
| Dijital çıkışların sayısı         | 4                                                                                                                                                |
| Devre                             | PNP                                                                                                                                              |
| Voltaj aralığı DC [V]             | 15...30; (PELV e uygun; yassı kablo arcılığıyla; cULus için voltaj "Sınırlandırılmış Gerilim/Akım" da verilmiş olan değerlere uymak zorundadır.) |
| Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1); cULus a uygun: 700 mA)                                   |
| Kısa devre koruması               | evet                                                                                                                                             |
| Elektriksel olarak ayrılmış       | evet                                                                                                                                             |



## AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLineVA 4DO T M12

| Çalışma Koşulları |      |          |
|-------------------|------|----------|
| Çalışma sıcaklığı | [°C] | -25...70 |
| Koruma            |      | IP 67    |

| Testler / Onaylar |          |  |
|-------------------|----------|--|
| EMC               | EN 50295 |  |

| AS-i parametreleri           |  |                     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| AS-i Versiyon                |  | 2.1                 |     |     |     |     |
| AS-i adresleme               |  | IR-Adresleme mümkün |     |     |     |     |
| Genişletilmiş adresleme modu |  | hayır               |     |     |     |     |
| AS-i Profil                  |  | S-8.0.E             |     |     |     |     |
| AS-i I/O konfigürasyonu      |  | [hex] 8             |     |     |     |     |
| AS-i ID kod                  |  | [hex] 0.E           |     |     |     |     |
| AS-i sertifikası             |  | 39201               |     |     |     |     |
| Veri bitleri                 |  | Data bit            | D0  | D1  | D2  | D3  |
|                              |  | Çıkış               | 1   | 2   | 3   | 4   |
|                              |  | Soket               | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 |
|                              |  | Pin                 | 4   | 4   | 4   | 4   |

| Mekanik özellikleri |                                           |       |
|---------------------|-------------------------------------------|-------|
| Ağırlık             | [g]                                       | 112,2 |
| Montaj şekli        | AS-i arabirimi, FC-E alt parça için       |       |
| Malzemeler          | PBT; Conta: FKM; Vidalar: paslanmaz çelik |       |


| Gösterge / Kontroller |           |              |
|-----------------------|-----------|--------------|
| Gösterge              | Çalışma   | LED, yeşil   |
|                       | Hata      | LED, kırmızı |
|                       | Fonksiyon | LED, sarı    |

| Aksesuarlar             |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | Modül alt parçası |

| Açıklamalar   |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |

| Elektriksel bağlantı                            |  |
|-------------------------------------------------|--|
| modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E: |  |

Soketli: M12; kodlama: A



|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Çıkışlar kullanılmıyor |
| 2 | kullanılmıyor          |
| 3 | Harici gerilim AUX -   |
| 4 | Anahtarlama çıkışı +   |
| 5 | kullanılmıyor          |